



# PRESSALIT®

**Pressalit Connexion 980**  
**Abattant de WC avec fermeture en douceur et Polygiene®, incluant**  
**charnières en acier inoxydable**

**Fonctions**

Soft close

**Numéro article**

980011-DE9999  
EAN:5708590346816

Pressalit Connexion présente d'élégantes lignes minimalistes et est équipé d'un système de fermeture amortie. Est spécialement conçu pour Ideal Standard Connect.




**Couleur**

Blanc

**Description**

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Connexion", réf. 980, en plastique thermdurci coloré dans la masse, polygiene, charnières universelles, combi, DE9 en acier inoxydable.

- entraxe: 117-195 mm
- charge supportée par l'abattant: 240 kg
- 10 ans de garantie



**Type de construction**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Année de design**

2016



---

**Pressalit Connexion 980**  
**Abattant de WC avec fermeture en douceur et Polygiene®, incluant**  
**charnières en acier inoxydable**

---

**Matériaux**

Abattant :

Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.

Polygiene (applicable uniquement pour les abattants avec polygiene):

Polygiene contient du nitrate d'argent exerçant un effet antibactérien et éliminant les bactéries 24h/24.

Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :

Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.

**Capacité du produit**

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

---

**Poids net**

2,662 kg

**Dimensions de carton**

457x389x68 mm

**Poids de carton**

3,052 kg

**Dimensions de colis**

469x401x348 mm

**Poids de colis**

15,26 kg

**Nombre par colis**

5

**Colis par palette**

18

**Nombre par palette**

90



---

**Pressalit Connexion 980**  
**Abattant de WC avec fermeture en douceur et Polygiene®, incluant**  
**charnières en acier inoxydable**

---

**Nettoyage**

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

**Garantie**

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.  
  
Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.